



Yes, you can.[®]

➤ Invacare[®] **Perfecto₂**[™]

NUEVO

Mejor rendimiento sin sacrificios

El nuevo concentrador de oxígeno *Invacare[®] Perfecto₂*[™] esta diseñado para superar los requerimientos cada vez más altos del paciente y del proveedor en el mercado del oxígeno domiciliario. Las últimas innovaciones en lo referente al manejo del consumo de energía y sonido se reflejan en menores costos de funcionamiento y mayor confort para el paciente. Su diseño discreto se adapta al ambiente del paciente mientras que satisface prescripciones de hasta 5 litros por minuto. El **Perfecto₂**[™] en unión con el *Invacare[®] HomeFill[®] II* forman la solución global más económica para oxígeno domiciliario.





➤ Rendimiento en un suspiro silencioso

Compacto y silencioso, el moderno *Invacare® Perfecto₂*[™] puede ser fácilmente integrado en el hogar. Las innovaciones técnicas han permitido reducir el nivel de sonido y el tamaño del compresor, que lo hacen el concentrador más silencioso del mercado.



➤ Bajo consumo de energía

El software inteligente que administra el consumo de energía ajusta las presiones del sistema interno en relación con las demandas externas. Para un usuario promedio, esto representa un ahorro adicional de 20 vatios por hora a los 300 vatios aproximadamente de consumo promedio. Con el *Perfecto₂*[™] de bajo consumo, *Invacare®* es pionera en la tecnología de ahorro energético en conjunto con un alto rendimiento.

➤ Confiabilidad

Ya que el compresor no necesitará reacondicionamiento durante 5 años, puede estar tranquilo de que recibirá el oxígeno que necesita cuando lo necesita. Gracias a los últimos avances en el material de los tamices y la tecnología del *Perfecto₂*[™] recibirá el concentrador de oxígeno domiciliario más económico.



➤ Paquete compacto

Gracias a su diseño avanzado el *Perfecto₂*[™] es el concentrador de 5 litros más pequeño del mercado. A pesar de este nuevo empaque, el tamaño y funcionamiento del compresor y los tamices, no se ven alterados. La facilidad de utilización de los controles y las características de seguridad que usted ha tenido y espera tener, permanecen en este nuevo diseño ergonómico y preferido por los pacientes.

* Contacte a *Invacare®* para mayor información sobre **HomeFill® II**.

Opciones y características



Ahorro de energía

El software inteligente para la reducción y manejo de la energía es un esfuerzo para cuidar el medio ambiente.



Fuente de oxígeno confiable

Sin sacrificios : El compresor no necesita mantenimiento por 5 años y no se ha reducido su tamaño.



Fácil de mantener

El mantenimiento y recambio del filtro se realiza a través de la compuerta de acceso trasera.



Diseño de fácil utilización

La botella humidificadora está convenientemente ubicada al igual que su sujeción. Fácil acceso a los controles y al panel.



Compatible con HomeFill® II

Disfrute de la independencia y la conveniencia de llenar sus propias botellas. (Model : IOH200AW)



Regulador de flujo pediátrico

Se adapta a pacientes de bajo flujo sin modificaciones permanentes utilizando el PreciseRx. Flujo graduable desde 50cc a 750cc por minuto.
(Modelo : IRCPF16AW)

Especificaciones técnicas

Desempeño

| | |
|--|--|
| Flujo graduable | 0.5 – 5 l/min |
| Concentración de oxígeno (30 min. de operación) | 0.5 – 5 l/min 87 – 95.6 % |
| Presión de salida de oxígeno | 0.34 bar \pm 10% (34.5 kPa \pm 3.45 kPa) |
| Temperatura del oxígeno de salida | +3° C / temperatura ambiente |
| Nivel de sonido | <37 dB (A) |
| Alarma de fallo de energía | No |
| Alarma sonora por baja en el flujo de oxígeno | < 0.5 l/min |
| Alarmas de concentración : | > 85% luz verde > 73% luz amarilla de advertencia < 73% luz roja de advertencia con sonido |
| Sistema de autodiagnóstico | código de fallos con memoria |
| Vida del compresor | no reacondicionamientos por 5 años |
| Compatible con HomeFill® II | Si |
| Regulador de Flujo Pediátrico | Si - no se requieren modificaciones (Modelo : IRCPF16AW) |


Información técnica



30,5 cm



38 cm



58,5 cm



20,5 kg

230 V, 50 Hz
($\pm 10\%$)280 W @ ≤ 3 l/min
max. 300 W

Este producto cumple con la Directriz sobre Desperdicios Eléctricos y Equipo Electrónico (WEEE-en inglés) 2002/96/CE



Toda la información solicitada se supone correcta en el momento de la impresión.
Invacare® se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

